

**Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 7X8 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	610700 7X8
GTIN	4045197158840
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S úzkou tolerancí otvorů.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 140 mm

maximální šířka čelisti b1: 18 mm

maximální šířka čelisti b2: 20 mm

Maximální výška čelisti h: 4 mm

Technický popis

Maximální výška čelisti h	4 mm
Otvor klíče 1	7 mm
maximální šířka čelisti b1	18 mm
Otvor klíče 2	8 mm
maximální šířka čelisti b2	20 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	140 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne