




Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	631500 E6
GTIN	4018754000951
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní 4-hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®; neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 5,7 mm

Ø na hnané straně: 8 mm

Délka: 23 mm

Technický popis

Rozměr profilu A	5,7 mm
Profil Torx®	E6
Délka	23 mm
Ø na hnané straně	8 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná
Druh produktu	Nástrčné klíče

