

**6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá, 6hran: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631700 6
GTIN	4018754000500
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.  
Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.  
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 7422****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631729

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	11,6 mm
Délka	55 mm
6hran	6 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

