

**Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce, Šířka čepele: 5,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631615 5,5
GTIN	4045197559609
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní 4- hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Ø na straně pohonu: 11 mm

Délka: 25 mm

Tloušťka čepele: 1 mm

Technický popis

Ø na straně pohonu	11 mm
Šířka čepele	5,5 mm
Tloušťka čepele	1 mm
Délka	25 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

