



## Sada nástrčných klíčů, Počet dílů: 46



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	630002 46
GTIN	4045197185310
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny díly v plastových boxech.

Cenově výhodné provedení.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

46dílná – 1/4 palce: 13 nástrčných hlavíc 1/4 palce, 6hran 4 – 14 mm

1 spojovací stopka

6 zástrčných hlavíc pro vnitřní 6hran 3 – 8 mm

3 zástrčné hlavice pro drážku 3; 4,5; 7 mm

3 zástrčné hlavice pro šrouby Phillips PH1 – PH3

3 zástrčné hlavice pro šrouby Pozidriv PZ1 – PZ3

7 zástrčných hlavíc pro šrouby Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 6hranné úhlové šroubováky 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 ráčna s vyhazovačem 1/4 palce

1 nástrčná rukojeť 1/4 palce

1 příčná rukojeť 1/4 palce

1 pružné prodloužení 1/4 palce 150 mm  
1 kardanův kloub 1/4 palce  
2 prodloužení 1/4 palce 50 a 100 mm  
Uložení v: Plastový box (257×170×52 mm)

## Technický popis

Unášecí profil	Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	6-hran
Unášecí profil	Plochý
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Počet dílů	46
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-8 mm
Obal	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Umělohmotný klips Barva BLUE	630003 BLUE
Umělohmotný klips Barva RED	630003 RED