

HOLEX**Sada nástrčných klíčů, Počet dílů: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630002 48
GTIN	4045197654571
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny díly v plastových boxech.

Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

48dílná – 1/2 palce: 14 nástrčných hlavice 1/2 palce, 6hran 8–24 mm

3 dlouhé nástavce 1/2 palce, 6hran 17–19 mm

2 nástavce na zapalovací svíčky 1/2 palce 16 + 21 mm

1 ráčna s vyhazovačem 1/2 palce

1 Kardanův kloub 1/2 palce

1 prodloužení 1/2 palce 125 mm

1 prodloužení 1/2 palce 250 mm / příčná rukojeť 1/2 palce

1 sada 6hranných šroubováků v ručním sklopném držáku 1,5–8 mm

1 sada šroubováků Torx® v ručním sklopném držáku TX9– TX40

14 očkoplochých klíčů 6–19 mm

3 ploché šroubováky 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 šroubováky Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinované kleště 180 mm
1 siko kleště 250 mm
1 kladivo 300 g
Uložení v: Plastový kufřík (450×350×90 mm)

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	6-hran
Unášecí profil	Plochý
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Počet dílů	48
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-24 mm
Obal	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Umělohmotný klips Barva BLUE	630003 BLUE
Umělohmotný klips Barva RED	630003 RED