

**HOLEX****6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631415 10
GTIN	4045197493316
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

HOLEX 6-hranné nástrčné hlavice, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (č. 631417).

**Technický popis**

Délka	50 mm
Rozměr klíče	10 mm
Ø na hnané straně	14,5 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

S profilem AS-Drive	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče