

**HOLEX**
**Sada nástrčných klíčů, Počet dílů: 73**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630002 73
GTIN	4045197579119
Třída artiklu	62A

**Popis**
**Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny díly v plastových boxech.

Cenově výhodné provedení.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

73dílná – 3/8 palce: 18 nástrčných hlavice 3/8 palce, 6hran 6 – 24 mm

9 hlubokých nástrčných hlavice 3/8 palce, 6hran 8 – 24 mm

2 nástavce na svíčky 3/8 palce, 16 a 21 mm

3 nástrčné hlavice s magnetem 6, 8, 10 mm

(s 6hrannou stopkou E 6,3)

1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/4 palce čtyřhranu

1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 3/8 palce čtyřhranu

4 zástrčné hlavice pro vnitřní 6hran 3 – 6 mm

3 zástrčné hlavice pro drážku 4; 5,5; 7 mm

2 zástrčné hlavice pro šrouby Phillips PH1; PH2

2 zástrčné hlavice pro šrouby Pozidriv PZ1; PZ2

7 zástrčných hlavíc pro šrouby Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 1 ráčna s vyhazovačem 3/8 palce  
 1 příčná rukojeť 3/8 palce  
 1 kardanový kloub 3/8 palce  
 2 prodloužení 3/8 palce, 75 a 225 mm  
 1 prodloužení 3/8 palce 50 mm WobbleFix  
 1 adaptér 3/8 – 1/4 palce  
 1 adaptér 3/8 – 1/2 palce  
 13 očkoplochých klíčů 6 – 19 mm  
 Uložení v: Plastový kufřík (380×285×85 mm)

## Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Pozidriv
Unášecí profil	6-hran
Unášecí profil	Plochý
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Počet dílů	73
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	6-24 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-6 mm
Obal	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Umělohmotný klips Barva RED	630003 RED
Umělohmotný klips Barva BLUE	630003 BLUE