

**Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 12X13 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	610700 12X13
GTIN	4045197158895
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S úzkou tolerancí otvorů.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 170 mm

maximální šířka čelisti b1: 29 mm

maximální šířka čelisti b2: 31 mm

Maximální výška čelisti h: 6 mm

Technický popis

Otvor klíče 2	13 mm
maximální šířka čelisti b1	29 mm
maximální šířka čelisti b2	31 mm
Maximální výška čelisti h	6 mm
Otvor klíče 1	12 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	170 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne