



## 6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká, 6hran: 6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	631710 6
GTIN	4018754000654
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.  
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631709

### Technický popis

Délka	28 mm
Ø na straně pohonu	11,6 mm
6hran	6 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

