

**Oboustranný otevřený klíč, palcový, Typ: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610120 9
GTIN	4018754019779
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Technický popis

Maximální šířka čelisti b1	32 mm
Maximální šířka čelisti b2	36 mm
Maximální výška čelisti h	5,8 mm
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Rozměr klíče ₂	5/8 palec
Délka klíče L	205 mm
Rozměr klíče ₁	9/16 palec
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč