

HOLEX
Sada nástrčných klíčů, Počet dílů: 148

Údaje o objednávce

Artikové číslo	630002 148
GTIN	4045197608703
Třída artiklu	62A

Popis
Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny díly v plastových boxech.

Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

148dílná – 1/4; 3/8; 1/2 palce: 30 nástrčných hlavice 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 – 32 mm

13 hlubokých nástavců 1/4, 1/2 palce, 6hran 6 – 22 mm

13 nástavců 1/4, 3/8, 1/2 palce, pro Torx® E4 – E22

2 nástavce na zapalovací svíčky 1/2 palce 16 + 21 mm

1 adaptér 1/2 – 3/8 palce

1 bitový adaptér s pohonem 1/2 palce, 5/16 palce 6hran

1 bitový adaptér s pohonem 1/4 palce, 1/4 palce 6hran

1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/4 palce čtyřhran

15 bitů 5/16 palce (PH3; PH4; PZ3; PZ4; pro Torx® TX40 – TX60, pro vnitřní šestihran 8; 10; 12 mm, drážka 8; 10; 12)

32dílná sada bitů 1/4 palce v plastovém boxu

2 ráčny s vyhazovačem 1/4 palce a 1/2 palce
 1 nástavec s rukojetí 1/4 palce
 2 příčné rukojeti 1/4, 1/2 palce
 2 kardanové klouby 1/4, 1/2 palce
 4 prodloužení 1/4, 1/2 palce 50, 100, 125, 250 mm
 3 6hranné úhlové šroubováky 1,5 – 2,5 mm
 9 očkoplochých klíčů 8 – 22 mm
 3 ploché šroubováky vel. 6×38, 6×100, 8×150
 3 šroubováky pro šrouby Phillips 1×75, 2×38, 2×100
 1 univerzální nůž (zatahovací) se 2 náhradními čepelemi
 1 posuvné měřítko 150 mm
 1 svinovací metr 3 m
 1 malá vodováha 200 mm
 1 stavitelný klíč 200 mm
 1 kombinované kleště 180 mm
 1 stranové štípací kleště 160 mm
 1 ploché zaoblené kleště 160 mm
 1 siko kleště 250 mm
 1 kladivo 300 g
 Uložení v: Plastový kufřík (550×420×105 mm)

Technický popis

Počet dílů	148
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Pozidriv
Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	Plochý
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	3/8 palec
Upínací 4hran	1/4 palec

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-32 mm
Obal	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Umělohmotný klips Barva BLUE	630003 BLUE
Umělohmotný klips Barva RED	630003 RED