

**Garant****Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 13X14 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 190 mm

maximální šířka čelisti b1: 33 mm

maximální šířka čelisti b2: 35 mm

Maximální výška čelisti h: 6 mm

**Technický popis**

Maximální výška čelisti h	6 mm
maximální šířka čelisti b1	33 mm
maximální šířka čelisti b2	35 mm
Otvor klíče 1	13 mm
Otvor klíče 2	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	190 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč