



## 6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká, 6hran: 3mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 631710 3      |
| GTIN           | 4018754000623 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 631709

### Technický popis

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Délka              | 28 mm              |
| Ø na straně pohonu | 11,6 mm            |
| 6hran              | 3 mm               |
| Upínací 4hran      | 1/4 palec          |
| Unášecí profil     | 6-hranný šroubovák |
| Druh produktu      | Nástrčné klíče     |

