



## Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 4X5 mm



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	610700 4X5
GTIN	4045197158819
Třída artiklu	61A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S úzkou tolerancí otvorů.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 100 mm

maximální šířka čelisti b1: 13 mm

maximální šířka čelisti b2: 14 mm

Maximální výška čelisti h: 3 mm

### Technický popis

Otvor klíče 1	4 mm
maximální šířka čelisti b1	13 mm
Maximální výška čelisti h	3 mm
maximální šířka čelisti b2	14 mm
Otvor klíče 2	5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	100 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne