

**HOLEX****Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631515 E8
GTIN	4045197493392
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.  
Vnitřní 4- hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 7,5 mm

Ø na hnané straně: 9,6 mm

Délka: 25 mm

**Technický popis**

Rozměr profilu A	7,5 mm
Profil Torx®	E8
Ø na hnané straně	9,6 mm
Délka	25 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

