

Koken**Sada IMPACT 18dílná, 6hran, 1/2 palce****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651040
GTIN	4991644505999
Třída artiklu	63R

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Komprimovaná sada IMPACT pro nejběžnější operace šroubování. Uložení v robustním kovovém boxu.

Norma:**DIN 3129****Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Obsah:

po 1 6hranném nástrčném klíči: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Prodloužení: 125 mm

Po 1 6-hranném nástrčném klíči: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Pryžový kroužek/spojovací kolík: 2 ks /2 ks

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Počet dílů	18

Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X25 mm	651900 3X25
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm	651800 30
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 4	651790 4
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20