


**Koken****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce s kloubem, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651215 13
GTIN	4991644356928
Třída artiklu	63R

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Výhoda:**

Přímé šroubování na nepřístupných místech, bez nutnosti použití Kardanova kloubu.

**Norma:**

**DIN 3129**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Technický popis**

Ø na hnané straně	20,7 mm
Rozměr klíče	13 mm
Délka	67,5 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano

Druh produktu

Nástrčné klíče

**Příslušenství**Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,  
včetně stahováků Typ 4

651790 4

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X25 mm

651900 3X25

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm

651800 30