

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce tenkostěnná Surface Drive,  
Rozměr klíče: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651020 18
GTIN	4045197336439
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Výhoda:**

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání zaseknutí nástavců na šroubech.

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Technický popis**

Délka	38 mm
Rozměr klíče	18 mm
Ø na hnané straně	25 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Vhodné pro použití strojů	ano

Druh produktu

Nástrčné klíče

**Příslušenství**Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,  
včetně stahováků Typ 4

651790 4

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X25 mm

651900 3X25

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm

651800 30