

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlouhá, s odpruženým magnetem, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651210 13
GTIN	4045197215239
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Výhoda:**

Pomocí pružně uloženého magnetu dojde k pevnému přidržení šroubů. Současně bude zajištěno, že hlava šroubu bude vždy zcela uchopena. Vyšroubovaný šroub / matici je možno pomocí pružiny bez problémů vyjmout.

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Upozornění:**

HOLEX Nástrčné hlavice 6hran IMPACT, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (č. 651202).

**Technický popis**

Délka	78 mm
Rozměr klíče	13 mm
Ø na hnané straně	21 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč

Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

### Příslušenství

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3