

Koken**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 27mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	651010 27
GTIN	4991644353200
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání pevnému dosednutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Technický popis

Délka	40 mm
Rozměr klíče	27 mm
Ø na hnané straně	38,2 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive

Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm	651800 30
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X25 mm	651900 3X25
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 4	651790 4