

HOLEX**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlouhá, s odpruženým magnetem, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651210 17
GTIN	4045197215260
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Pomocí pružně uloženého magnetu dojde k pevnému přidržení šroubů. Současně bude zajištěno, že hlava šroubu bude vždy zcela uchopena. Vyšroubovaný šroub / matici je možno pomocí pružiny bez problémů vyjmout.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

HOLEX Nástrčné hlavice 6hran IMPACT, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (č. 651202).

Technický popis

Ø na hnané straně	26,5 mm
Délka	78 mm
Rozměr klíče	17 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč

Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Øxdélka 3X25 mm	651900 3X25
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm	651800 30
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 4	651790 4