

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce tenkostěnná Surface Drive,  
Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 651020 10     |
| GTIN           | 4045197336361 |
| Třída artiklu  | 62D           |

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Výhoda:**

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání zaseknutí nástavců na šroubech.

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Technický popis**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Ø na hnané straně         | 15,5 mm                            |
| Rozměr klíče              | 10 mm                              |
| Délka                     | 38 mm                              |
| Upínací 4hran             | 1/2 palec                          |
| Unášecí profil            | 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive |
| Vhodné pro použití strojů | ano                                |

Druh produktu

Nástrčné klíče

**Příslušenství**

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm

651900 3X20

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm

651800 25

Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,  
včetně stahováků Typ 3

651790 3