


Koken**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce s kloubem, Rozměr klíče: 21mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	651215 21
GTIN	4991644357000
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Přímé šroubování na nepřístupných místech, bez nutnosti použití Kardanova kloubu.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Technický popis

Délka	73,5 mm
Rozměr klíče	21 mm
Ø na hnané straně	30,7 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano

Druh produktu

Nástrčné klíče

Příslušenství

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm

651800 30

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Øxdélka 3X25 mm

651900 3X25

Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,
včetně stahováků Typ 4

651790 4