



Samonivelační laser s křížovými přímkami GCL, Typ: 2-15



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3x baterie č. 081561 LR6, multifunkční držák, laserový terč a ochranné pouzdro.

Technický popis

Výška	106 mm
Hmotnost	490 g
Mezní chyba	±0,3 mm/m
Závit pro stativ	1/4 palec
Závit pro stativ	5/8 palec

Nivelační rozsah	±4 stupeň
Ochranná třída IP	IP 54
Dosah	15 m
Třída laseru	2
Délka	112 mm
Šířka	55 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	3
Barva laseru	červená
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6