



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 28-dílná, Typ: P



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630295 P
GTIN	4013288173898
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6 a vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 – M6.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

Vel. S - S přepínací ráčnou č. 632295.

Vel. P - S průvlečným 4-hranem č. 632290.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 150 mm

Prodloužení Wobbel: 1 ks 56 mm

Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce

Přepínací ráčna (vel. S): 1 ks č. 632295
 Průvlečná ráčna (vel. P): 1 ks č. 632290
 Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem

Technický popis

Počet dílů	28
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	5-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-6 mm
Označení výrobce	8100 SA 7
Obal	Textilní skládací pouzdro, suchý zip
Délka	204 mm
Šířka	91 mm
Výška	51 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675320 1/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675310 3/25

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675310 2/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prostrčný čtyřhran 1/4 palce s vyhazovačem	632290
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675310 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20