



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 28-dílná, Typ: S



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 630295 S |
| GTIN | 4013288173836 |
| Třída artiklu | 63F |

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6 a vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 – M6.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

Vel. S - S přepínací ráčnou č. 632295.

Vel. P - S průvlečným 4-hranem č. 632290.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Prodloužení s rychloběžným pouzdem: 1 ks 150 mm

Prodloužení Wobbel: 1 ks 56 mm

Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce

Přepínací ráčna (vel. S): 1 ks č. 632295
 Průvlečná ráčna (vel. P): 1 ks č. 632290
 Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem

Technický popis

| | |
|---|--------------------------------------|
| Počet dílů | 28 |
| Unášecí profil | Pozidriv |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips |
| Unášecí profil | Šroubovák 6-hran |
| Unášecí profil | Nástrčný klíč 6-hran |
| Upínací 4hran | 1/4 palec |
| Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů | 5-13 mm |
| Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů | 3-6 mm |
| Označení výrobce | 8100 SA 8 |
| Obal | Textilní skládací pouzdro, suchý zip |
| Délka | 204 mm |
| Šířka | 91 mm |
| Výška | 51 mm |
| Druh produktu | Nástrčný klíč |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm | 675320 2/25 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX27 | 675340 TX27 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm | 675310 3/25 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm | 675240 5 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15 | 675340 TX15 |

| | |
|--|-------------|
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20 | 675340 TX20 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30 | 675340 TX30 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm | 675240 4 |
| Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Metal“ přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem | 632295 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm | 675310 2/25 |
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm | 675320 1/25 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm | 675310 1/25 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10 | 675340 TX10 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25 | 675340 TX25 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm | 675240 3 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm | 675240 6 |