

HOLEX**Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce tenkostěnná Surface Drive,
Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651020 13
GTIN	4045197336385
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Výhoda:

Profil Surface-Drive uchopí šrouby na stranách a chrání citlivé rohy. Díky tomu se spolehlivě zabrání zaseknutí nástavců na šroubech.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Technický popis

Délka	38 mm
Ø na hnané straně	19,2 mm
Rozměr klíče	13 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Vhodné pro použití strojů	ano

Druh produktu

Nástrčné klíče

PříslušenstvíSada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,
včetně stahováků Typ 3

651790 3

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm

651800 25

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Øxdélka 3X20 mm

651900 3X20