



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 38-dílná, Počet šroubováků:



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	630330
GTIN	4000896164813
Třída artiklu	630

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124.** Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120.**

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M3 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M3 – M5 a pro vnitřní Torx® se závitem M3 – M8.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 10 ks vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6hranný bity C 6,3: 5 ks vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

BITY pro šrouby Torx® C 6,3 s otvorem: 7 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

BITY pro Phillips C 6,3: 3 ks vel. 1; 2; 3

Pozidriv, bit C 6,3: 3 ks vel. 1; 2; 3

Ploché BIT nástavce C 6,3: 3 ks vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Adaptér na bity: 1 ks. 1/4 palcová čtyřhranná vložka – 1/4 palcové šestihranné nasazení klíče

Spojovací stopka: 1 ks šestihranná spojka E 6,3 – čtyřhran 1/4 palce

Nástavec s rukojetí: 1 ks

Prodloužení: 2 ks vel. 55; 101,5 mm

Kardanův kloub: 1 ks

Ráčna: 1 ks

Uložení v: Plastový box s protiskluzovou 2-složkovou vložkou

Výška: 52 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 5,5-14 mm

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 3-7 mm

## Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Plochy šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák 6-hran
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Počet dílů	38
Upínací 4-hran	1/4 palec
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	5,5-14 mm
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	3-7 mm
Obal	Plastový box s protiskluzovou 2-složkovou vložkou
Délka	180 mm
Šířka	98 mm
Výška	52 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč