

**Oboustranný otevřený klíč, fosfátovaný, Rozměry klíčů: 17X19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610900 17X19
GTIN	4045197348647
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₁	17 mm
Maximální výška čelisti h	7 mm
Maximální šířka čelisti b2	43 mm
Maximální šířka čelisti b1	40 mm
Rozměr klíče ₂	19 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	220 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň

Povrch	fosfátované
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Maticový klíč