

HOLEX**Sada oboustranných otevřených klíčů, fosfátované, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	610910 10
GTIN	4045197384409
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technický popis

Počet klíčů	10
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Povrch	fosfátované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 16X17 mm	610900 16X17
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610900 8X9
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 21X24 mm	610900 21X24
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 27X30 mm	610900 27X30
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 6X7 mm	610900 6X7
Plastový svěrný držák s uzavírací sponou Pro počet klíčů 11	611700 11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm	610900 18X19
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610900 12X13
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm	610900 20X22
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610900 10X11
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610900 14X15