

**Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	632025
GTIN	4045197497192
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Celková délka: 115 mm

Počet břitů: 36

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	115 mm
Počet břitů	36
Pracovní úhel	10 stupeň
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch

chromovaný