



Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palce s otočnou rukojetí a vyhazovačom



Údaje o objednávke

Artikové číslo	632395
GTIN	3148518525961
Trieda artiklu	63V

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S vyhazovačem a kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu. Při obvyklém použití pracovní úhel 6°, při použití otočné rukojeti pracovní úhel 0°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Počet břitů: 60

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Celková délka	120 mm
Počet břitů	60
Pracovní úhel	0 - 6 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Ráčna

