

**Svítilna pro osvětlení pracoviště Planolight LED Black Series, Příkon: 30W****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	081353 30
GTIN	2050001919410
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Planolight LED **Black Series** je nejsilnější, **nejtěsnější** a **nejkompaktnější** mezi svítidly Planolight pro osvětlení pracoviště. Varianta nástavby s flexibilními možnostmi upevnění pro nejtvrdší podmínky průmyslového využití..

- **Nejvyšší měrná svítivost s LED 157 lumenů/W.**
- **Zcela bezúdržbové (s životností 50 000 h).**
- **Díky maximálně kompaktním konstrukčním tvarům optimální pro dodatečné vybavení, také pro použití ve strojích s velmi zkosenými úhly.**
- **Maximálně variabilní s 8 různými modely (vestavná verze na poptávku).**
- **Flexibilní upevnění: lícuující vestavba nebo s vhodným, seřiditelným držákem 081381 pro montáž na strop pod úhlem 45°.**
- **Vylepšený a osvědčený princip těsnění s IP68 a IP69K (těsné proti emulzím).**

Upozornění:

Provozní napětí 24 V DC – při připojení přímo k síťovému napětí (230 V/50 Hz) dojde ke zničení svítilny!Připojení k síťovému napětí přes transformátor č. 081375.

Technický popis

Osvětlovací těleso	Modul LED
--------------------	-----------

Hmotnost	900 g
Světelný tok	4000 lm
Úhel záření pevný	120 stupeň
Příkon	30 W
Rozsah teploty	-20 - 55 °C
Celková výška	20 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Teplota barev	6500 K
Celková šířka	65 mm
Celková délka	430,5 mm
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	10493
Druh produktu	Strojní svítidla

Příslušenství

Transformátor pro PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Držák pro Black Series 45°	081381