



Samonivelační laser s křížovými přímkami GCL, Typ: 2-50CG



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body **Zelené křížové čáry** pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech. Rozhraní Bluetooth pro dálkově řízené použití pro přesnou práci bez nutnosti dotyku přístroje. Můžete napájet akumulátorem (součást dodaného výrobku) nebo bateriemi. Velký pracovní prostor až 80 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Li-Ion akumulátor 12 V, nabíječka, multifunkční držák, laserový terč, ochranné pouzdro a přepravní kufr.

Technický popis

Délka	136 mm
-------	--------

Dosah	20 m
Ochranná třída IP	IP 54
Nivelační rozsah	±4 stupeň
Závit pro stativ	1/4 palec
Mezní chyba	±0,3 mm/m
Výška	122 mm
Dosah s přijímačem	80 m
Třída laseru	2
Šířka	55 mm
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Hmotnost	600 g
Obal	Přepravní kufřík
Barva laseru	zelená
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovité napětí	12 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami