

**Kladka pro válečkování konvexní, Ø válečků: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291440 15
GTIN	4030741009327
Třída artiklu	29H

Popis**Provedení:**

Soustruženo a leštěno ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

Výhoda:

- **Vylepšená kvalita povrchu.**
- **Zpevnění povrchů.**
- **Redukce procesní doby.**

Použití:

K válečkování cylindrických obrobků.

Vhodné pro:

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001

Technický popis

Ø otvoru kolečka	4 mm
Ø válečků	15 mm
Šířka kladky	4 mm

Řezný materiál	HSS
Hodnota drsnosti	4 µm
Tvar	Konvexní
Typ	RRE
Druh produktu	Nástroj pro válečkování