

**Kladka pro válečkování konvexní, Ø válečků: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291440 25
GTIN	4030741009693
Třída artiklu	29H

**Popis****Provedení:**

Soustruženo a leštěno ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).  
Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

**Výhoda:**

- Vylepšená kvalita povrchu.
- Zpevnění povrchů.
- Redukce procesní doby.

**Použití:**

K válečkování cylindrických obrobků.

**Vhodné pro:**

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290004

**Technický popis**

Ø otvoru kolečka	6 mm
Ø válečků	25 mm
Šířka kladky	8 mm

Řezný materiál	HSS
Hodnota drsnosti	4 µm
Tvar	Konvexní
Typ	RRE
Druh produktu	Nástroj pro válečkování