

**Kladka pro válečkování konvexní, Ø válečků: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 291442 10 |
| GTIN | 4030741391019 |
| Třída artiklu | 29H |

Popis**Provedení:**

Broušeno ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

Výhoda:

- **Vylepšená kvalita povrchu.**
- **Zpevnění povrchů.**
- **Redukce procesní doby.**

Použití:

K válečkování cylindrických obrobků.

Vhodné pro :

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001

Šířka kladky: 4 mm

Ø otvoru kolečka: 4 mm

Technický popis

| | |
|------------------|-------|
| Ø otvoru kolečka | 4 mm |
| Ø válečků | 10 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Šířka kladky | 4 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Hodnota drsnosti | 2 - 3 μm |
| Tvar | Konvexní |
| Typ | RRE |
| Druh produktu | Nástroj pro válečkování |