

**Kladka pro válečkování konvexní, Ø válečků: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291445 10
GTIN	4030741390135
Třída artiklu	29H

Popis**Provedení:**

Soustruženo a leštěno ($R_z = 1 \mu\text{m}$).
Konvexní kladky pro válečkování HSS – typ RRE.

Výhoda:

- Vylepšená kvalita povrchu.
- Zpevnění povrchů.
- Redukce procesní doby.

Použití:

K válečkování cylindrických obrobků.

Vhodné pro:

Rádlovací tvářecí nástroj: č. 290000; 290001

Technický popis

Ø otvoru kolečka	4 mm
Ø válečků	10 mm
Šířka kladky	4 mm

Řezný materiál	HSS
Hodnota drsnosti	1 μm
Tvar	Konvexní
Typ	RRE
Druh produktu	Nástroj pro válečkování