

Kancelářský regál, přídatný regál, Hloubka 300 mm, Výška / šířka police: 2300/1000mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990591 2300/1000 |
| GTIN | 4004514219961 |
| Třída artiklu | 96P |

Popis**Provedení:**

Neděrovaná čela rámu z T profilu a dna polic.

Vyztužení křížovou vzpěrou. Dorazové lišty zabraňují prostrčení pořadačů nebo podkladů. Krycí dno dorazovou lištu nemá.

Maximální nosnost: 85 kg na polici.

Hloubka 300 mm: pojme až 96 pořadačů na jedno pole při výšce 2300 mm.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídatný regál: jmenovitá délka +6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Délka ohybu bez opory: max. 600 mm

Upozornění:

- Regály s poměrem výška/hloubka větší než 5:1 musejí být zajištěny proti překlopení.
- Materiál pro upevnění do podlahy a ke stěně není součástí dodávky.

Technický popis

| | |
|--|-------------------|
| Výška | 2300 mm |
| Šířka | 1000 mm |
| Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 1006 mm |
| Hloubka | 300 mm |
| Počet polic | 7 |
| Tloušťka police | 25 mm |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Provedení montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkováno |
| Atribut názvu produktu | Hloubka 300 mm |
| Druh produktu | Regál na pořadače |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací patka | 990852 |
|---------------|--------|