

**Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 32X36 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	610700 32X36
GTIN	4045197159137
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S úzkou tolerancí otvorů.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 325 mm

maximální šířka čelisti b1: 70 mm

maximální šířka čelisti b2: 80 mm

Maximální výška čelisti h: 10 mm

Technický popis

Maximální výška čelisti h	10 mm
maximální šířka čelisti b1	70 mm
Otvor klíče 2	36 mm
Otvor klíče 1	32 mm
maximální šířka čelisti b2	80 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	325 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne