



## Siko kleště Cobra® atramentované izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem, Celková délka: 250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	706025 250
GTIN	4003773081517
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

**Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 06082-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

#### Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

#### Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

#### Upozornění:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

### Technický popis

Rozsah upnutí pro 6hran	46 mm
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Počet zářezů jemné nastavení	25
Celková délka	250 mm
Označení výrobce	Cobra
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

## Příslušenství

Spojovací prvek Bungee Nosná kapacita 15,9 kg	098240 15,9
Karabina STEEL D TRI	098195
Karabina DOUBLE TRI	098194
Spojovací prvek Spirálové přídržné lano Typ T2T	098245 T2T
Karabina OVAL STEEL SC Typ	098196