

**Koken****Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 100mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	632525 100
GTIN	4991644021048
Třída artiklu	63R

## Popis

**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.

Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

**Norma:****DIN 3123-B 6,3****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Vhodné pro:**

Ručně ovládané hlavice.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 632519

## Technický popis

Celková délka	100 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Druh produktu	Prodloužení

