

HOLEX**Zástrčná hlavice IMPACT, 1/2 palce, pro šrouby s tisícihranem (XZN), Pro šrouby: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651355 M10
GTIN	4045197336507
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 25 mm

Délka: 55 mm

Technický popis

Ø na straně pohonu	25 mm
Pro šrouby	M10
Délka	55 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce,
včetně stahováků Typ 3

651790 3

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm

651900 3X20

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm

651800 25