

**Kardanový kloub IMPACT, 1/2 palce, F 12,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651600
GTIN	4045197215581
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Vnější 4-hran dle DIN 3121 E 12,5 (pružný kolík) resp. F 12,5 (otvor pro kolík).

Vnitřní 4-hran dle DIN 3121 G 12,5 s otvorem a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Materiál: Chrom-molybdenová ocel

Celková délka: 60 mm

Technický popis

Celková délka	60 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3121
4hran na výstupu	1/2 palec
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	černěné

vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Spojovací díl

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X25 mm	651900 3X25
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 30 mm	651800 30
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 4	651790 4