

HOLEX®**Sada zástčných hlavic s tisícíhnanem, 1/4palcový čtyřhran 4dílná, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	630920
GTIN	4045197559937
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s 1000-hranem / XZN gs_profil_vielzahn M5 – M10.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Vložky pro čtyřhran: 4 ks (25 mm dlouhé)

vel. M5; M6; M8; M10

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Počet dílů	4

Příslušenství

Lišta s klipsy pro 1/4palcové nástrčné hlavice	631900
--	--------

