

HOLEX**Zástrčná hlavice IMPACT, 1/2 palce, pro šrouby s tisícíhnanem (XZN), Pro šrouby: M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	651355 M14
GTIN	4045197336521
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 25 mm

Délka: 55 mm

Technický popis

Ø na straně pohonu	25 mm
Délka	55 mm
Pro šrouby	M14
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3