

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub střední, Ø listu D: 165mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	584035 165
GTIN	4045197883711
Třída artiklu	51S

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. VnitřníØ otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ UW pro **deskové materiály, dýhované nebo jednostranně potažené plastem**, svazky dých řezaných podélně, tvrdý papír a tvrdou tkaninu.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø otvoru	20 mm
Ø listu D	165 mm
Šířka řezu B	2 mm
Počet zubů	24

Druh produktu

Pilový kotouč