

HOLEX**Pár rukavic, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094283 10
GTIN	4045197884237
Třída artiklu	02H

Popis**Provedení:**

Rukavice s PU povlakem z nitrilové pěny na bázi vody pro dobrý cit na dotek a bezpečné uchopení v suchém a lehce vlhkém nebo zaolejaném pracovním prostředí. Dobré přizpůsobení tvaru a cit na dotek díky inovační technologii úpletu s vlákny z polyamidu a lykry. **Neobsahuje DMF.** Vhodné zejména pro montáž drobných dílů, přejímku a expedici zboží a údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100

Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3131X
Materiál nosiče	Lycra®, polyamid
Povlak	water based PU/nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	255 mm
Barva	černá / šedá
Technologie pletení	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice