

HOLEX**Pár rukavic, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094283 11 |
| GTIN | 4045197884244 |
| Třída artiklu | 02H |

Popis**Provedení:**

Rukavice s PU povlakem z nitrilové pěny na bázi vody pro dobrý cit na dotek a bezpečné uchopení v suchém a lehce vlhkém nebo zaolejaném pracovním prostředí. Dobré přizpůsobení tvaru a cit na dotek díky inovační technologii úpletu s vlákny z polyamidu a lykry. **Neobsahuje DMF.** Vhodné zejména pro montáž drobných dílů, přejímku a expedici zboží a údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Velikost rukavice | 11 |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|---------------------|--|
| Obsah | 12 |
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| Vlastnost rukavice | šetrné k pokožce alergiků |
| EN 388 | 3131X |
| Materiál nosiče | Lycra®, polyamid |
| Povlak | water based PU/nitril |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Allround |
| Délka | 255 mm |
| Barva | černá / šedá |
| Technologie pletení | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Použití | vícerázové |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |